

SITEX CP200D - HAZ DIRECCIONAL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RED



MEJOR DISEÑO

Con solo 20 mm más de largo que el [CP160D](#) , el CP200D representa el mejor compromiso entre la alta penetración (hasta 42 mm para el acero) y la capacidad del generador para adaptarse a diversas aplicaciones de END, como inspecciones de más materiales técnicos en el industrias aeronáuticas o espaciales. El CP200D es uno de los generadores más versátiles del mercado y, gracias a su carrusel de salida de rayos X múltiple incorporado, se adaptará a una muy amplia variedad de aplicaciones de END , sin comprometer de ninguna manera su peso ligero (12 kg) y facilidad de uso.

INFORMACIÓN DEL PRODUCTO



SKU: N / A | **Categorías:** [SERIE CP](#), [Teledyne](#), [Unidades direccionales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Voltaje de salida de:

10 a 200 kV

Rango de corriente del tubo de:

1 a 10 mA

Peso:

12 Kg.

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO