

SITEX CP225D - HAZ DIRECCIONAL - FUENTE DE ALIMENTACIÓN DE RED



Mejor diseño

Como complemento de su capacidad de penetración sobresaliente (hasta 47 mm para acero en solo 10 minutos), el CP225D incluye un carrusel de salida de rayos X múltiple incorporado que cuenta con una ventana de berilio para la inspección de aleaciones más ligeras como aluminio y fibra de carbono. El CP225D es uno de los generadores más versátiles del mercado y se adaptará a una variedad extremadamente amplia de aplicaciones. En campos tan diversos como la construcción o las industrias petroquímicas, se apreciará mucho su potencia y su pequeño punto focal, peso ligero, compacidad y alta capacidad de penetración.

Información del producto:



SKU: N / A | **Categorías:** [SERIE CP](#), [Teledyne](#), [Unidades direccionales](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Voltaje de salida de: 10 a 225 kV

Rango de corriente del tubo de: 1 a 10 mA

Peso: 12.1 Kg

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO