

SL 200 SOLARÍMETRO



El Kimo SL 200 proporciona análisis de luz solar para períodos inmediatos, a corto y largo plazo.

- Valores instantáneos, promedio, mínimo / máximo, función de retención
- Respuesta espectral de 400 a 1100 nm
- Cálculo de la exposición energética en Wh / m²
- Rango de medición de riego solar: de 1 W / m² a 1.300 W / m²
- Rango de medición de la exposición energética: de 1 Wh / m² a 500 kWh / m²
- Certificado de calibración y software de transferencia de datos



SKU: BELLSL 200 | **Categorías:** [Ligero](#), [Solarímetros](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO