




SOFTWARE ITEC-700 PARA PC



SKU: N / A | Categorías: [Software](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



	A	B	C	D	E	F	G	H
1	SerialNumber: DG700-1948							
2	ActiveChannels: 2							
3	SessionTitle: Test							
4	SampleInterval: 5							
5	AutozeroInterval: 60							
6	ChannelAActive: 1							
7	ChannelALabel: Ch A							
8	ChannelBActive: 1							
9	ChannelBLabel: Ch B							
10	TimeStamp: 2015-03-11 09:47:46							
11	Observations: 15							
12	month	day	year	hour	minute	sec	Ch A	Ch B
13	3	11	2015	9	47	51	0.12	-0.09
14	3	11	2015	9	47	56	0.11	-0.11
15	3	11	2015	9	48	1	0.12	-0.11
16	3	11	2015	9	48	6	0.12	-0.12
17	3	11	2015	9	48	11	0.13	-0.13
18	3	11	2015	9	48	16	0.13	-0.14
19	3	11	2015	9	48	21	0.12	-0.13
20	3	11	2015	9	48	26	0.14	-0.15
21	3	11	2015	9	48	31	0.7	-0.15
22	3	11	2015	9	48	36	0.15	-1.72
23	3	11	2015	9	48	41	-2.79	3.89
24	3	11	2015	9	48	46	7.56	0.54
25	3	11	2015	9	48	51	0	-0.02
26	3	11	2015	9	48	56	0.02	-0.05
27	3	11	2015	9	49	1	0.01	-0.05

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row][vc_column][vc_column_text]**Software iTEC-700 para**

PC[vc_column_text][vc_column][vc_row][vc_row][vc_column][vc_wp_text]Información del producto:

iTEC-700 para PC funciona con su manómetro DG-700 y TEC WiFi Link para crear el manómetro inalámbrico más potente y preciso en la industria de pruebas de edificios.

Características:

Vea y controle remotamente su manómetro DG-700. Ajuste de forma remota y navegue por la puerta del ventilador o el ventilador Duct Blaster. Visualice y controle de forma remota múltiples medidores DG-700 al mismo tiempo, perfecto para procedimientos de prueba más complicados como la fuga de ductos a la prueba externa, y para aplicaciones de capacitación de última generación. Uso compartido de lecturas de medidor y control de medidor fuera del sitio (utilizando software de intercambio de pantalla de terceros). Configure y controle el registro de datos independiente de las lecturas de presión de su medidor DG-700 (los datos se almacenan en el enlace WiFi de TEC).[vc_wp_text][vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO