

SONDA DE OXÍGENO DISUELTO - SERIE 12



- La sonda DO polarográfica de la serie 12 es un electrodo de uso general, de laboratorio o de campo que ofrece tecnología polarográfica confiable y tapas de membrana reemplazables. Proporciona un buen rendimiento para muchas aplicaciones de agua.
- **Características:**
 - Estructura de ABS con un diámetro estándar de 12 mm y una longitud de 120 mm
 - Diseño de sensor polarográfico tradicional con cátodo / ánodo de plata / platino
 - Tapas de membrana reemplazables para mayor comodidad y economía
 - Adecuado para todas las aplicaciones avanzadas o de uso general

SKU: SonOxiDisSer-12 | **Categorías:** [Laboratorio / Campo](#), [Oxígeno disuelto](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO