

SONDA DE TAQUIMETRÍA PARA SALONES PORTÁTILES MULTIFUNCIÓN CLASE 210/310



Las sondas de tacómetro Kimo tienen un rango de medición de 60 a 60,000 rpm para sondas de tacómetro óptico y de 30 a 20,000 rpm para adaptadores de contacto para sondas de tacómetro óptico.



SKU: N / A | **Categorías:** [Sondas](#), [Taquimetría](#) |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO