

## SONDA DE TAQUIMETRÍA PARA SALONES PORTÁTILES MULTIFUNCIÓN CLASE 210/310



Las sondas de tacómetro Kimo tienen un rango de medición de 60 a 60,000 rpm para sondas de tacómetro óptico y de 30 a 20,000 rpm para adaptadores de contacto para sondas de tacómetro óptico.



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Sondas](#), [Taquimetría](#) |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO