

SONDA ÓPTICA DE PROCESO PARA OXÍGENO DISUELTO - SERIE DOP2



- La sonda de OD óptica de proceso de la serie DOP2 tiene el mismo rendimiento y salida que la sonda de OD óptica de la serie DOP1, pero viene en una carcasa negra de PVC para aplicaciones donde el acero inoxidable no es deseable.
- **Características:**
 - Carcasa de cuerpo de PVC negro con accesorios NPT de 1 "en ambos extremos
 - Tecnología óptica luminiscente, de vanguardia y popular
 - Tapas de sensor reemplazables y conveniencia precalibrada
 - Adecuado para todas las aplicaciones de medición de oxígeno disuelto

SKU: SonOptProOxi-DOP2 | **Categorías:** [Oxígeno disuelto](#), [Proceso / Industrial](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO