

## SONDA POSITECTOR PRBRTR3D



**SKU:** PRBRTR3D | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Características principales:

- Sonda para los medidores Estándar RTR3D1 y Avanzado RTR3D3
- Rango (H) 20 - 115  $\mu\text{m}$  0.8 - 4.5 mils
- Rango (Rt) 10 - 115  $\mu\text{m}$  0.4 - 4.5 mils
- Rugosidad mínima (Ra) 2  $\mu\text{m}$  0.08 mil/80  $\mu\text{in}$

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO