

SONDA POSITECTOR PRBSPG



SKU: PRBSPG | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda que cuenta con una cara duradera de desgaste de alúmina y una punta de carburo de tungsteno para una vida útil prolongada y precisión continua

Características Principales:

- Aplicaciones: Acero chorreado
- Rango: 0 - 500 μm (0 - 20 milipulgadas)
- Precisión:
 $\pm (5 \mu\text{m} + 5\%)$
 $\pm (0.2 \text{ mil} + 5\%)$
- Ángulo: 60 Grados
- Radio: 50 μm (2 mils)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO