

SONDA POSITECTOR PRBSPGCS



SKU: PRBSPGCS | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda cableada que cuenta con una cara duradera de desgaste de alúmina y una punta de carburo de tungsteno para una vida útil prolongada y precisión continua.

Características Principales:

- Aplicaciones: Recubrimientos texturizados
- Rango: 0 - 1500 μm (0 - 60 milipulgadas)
- Precisión:
 - \pm (5 μm + 5%)
 - \pm (0.2 mil + 5%)
- Ángulo: 60 Grados
- Radio: 500 μm (20 mils)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO