

## SONDA POSITECTOR PRBSPGCS



**SKU:** PRBSPGCS | **Categorías:** [Ensayos no destructivos](#), [Rugosímetro](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sonda cableada que cuenta con una cara duradera de desgaste de alúmina y una punta de carburo de tungsteno para una vida útil prolongada y precisión continua.

### Características Principales:

- Aplicaciones: Recubrimientos texturizados
- Rango: 0 - 1500  $\mu\text{m}$  (0 - 60 milipulgadas)
- Precisión:
  - $\pm$  (5  $\mu\text{m}$  + 5%)
  - $\pm$  (0.2 mil + 5%)
- Ángulo: 60 Grados
- Radio: 500  $\mu\text{m}$  (20 mils)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO