

## **SONDA POSITECTOR PRBSPGTS**



**SKU:** PRBSPGTS | **Categorías:** Ensayos no destructivos, Rugosímetro |





## **DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO**

Sonda que cuenta con una cara duradera de desgaste de alúmina y una punta de carburo de tungsteno para una vida útil prolongada y precisión continua

## **Características Principales:**

- Aplicaciones: Perfil de la superficie de concreto

- Rango: 0 - 6 mm (0 - 250 mils)

- Precisión:

 $\pm$  (25  $\mu$ m + 1%)

 $\pm (1 \text{ mil} + 1\%)$ 

- Ángulo: 60 Grados

- Radio: 500 μm (20 mils)



## INFORMACIÓN ADICIONAL