



SONDA TRASERA TP-BP85



SKU: N / A | Categorías: [Pinzas de cocodrilo y sondas de prueba](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	TP-BP85-Black	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Blue	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Green	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Red	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Set	Any SKU / Modelo	

Imagen

SKU

Descripción

SKU / Modelo



TP-BP85-Yellow

Any SKU / Modelo

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"]**Sonda trasera TP-BP85**

La **sonda trasera TP-BP85** es una sonda trasera delgada y flexible. La sonda posterior se puede usar en cualquier cable de medición con conectores tipo banana de 4 mm. La punta larga, delgada y flexible permite conectarse a lugares de difícil acceso.

La sonda posterior TP-BP85: el juego viene en un conjunto que contiene 8 sondas posteriores, cuatro negras, una roja, una amarilla, una verde y una azul. Las sondas traseras también se pueden pedir individualmente.

[vc_column_text][tabbed_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab_color="Accent-Color"][/tabbed_section][vc_column][vc_row][vc_row type="in_container" full_screen_row_position="middle" column_margin="default" scene_position="center" text_color="dark" text_align="left" overlay_strength="0.3" shape_divider_position="bottom" bg_image_animation="none"][vc_column column_padding="no-extra-padding" column_padding_position="all" background_color_opacity="1" background_hover_color_opacity="1" column_link_target="_self" column_shadow="none" column_border_radius="none" width="1/1" tablet_width_inherit="default" tablet_text_alignment="default" phone_text_alignment="default" overlay_strength="0.3" column_border_width="none" column_border_style="solid" bg_image_animation="none"][/vc_column][vc_row]

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO