



## SONDA TRASERA TP-BP85



SKU: N / A | Categorías: [Pinzas de cocodrilo y sondas de prueba](#), [Tiepie](#), [Todo](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	TP-BP85-Black	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Blue	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Green	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Red	Any SKU / Modelo	
	TP-BP85-Set	Any SKU / Modelo	

**Imagen**

**SKU**

**Descripción**

**SKU / Modelo**



TP-BP85-Yellow

Any SKU / Modelo

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"]**Sonda trasera TP-BP85**

La **sonda trasera TP-BP85** es una sonda trasera delgada y flexible. La sonda posterior se puede usar en cualquier cable de medición con conectores tipo banana de 4 mm. La punta larga, delgada y flexible permite conectarse a lugares de difícil acceso.

La sonda posterior TP-BP85: el juego viene en un conjunto que contiene 8 sondas posteriores, cuatro negras, una roja, una amarilla, una verde y una azul. Las sondas traseras también se pueden pedir individualmente.

[vc\_column\_text][tabbed\_section style="default" alignment="left" spacing="default" tab\_color="Accent-Color"][/tabbed\_section][vc\_column][vc\_row][vc\_row type="in\_container" full\_screen\_row\_position="middle" column\_margin="default" scene\_position="center" text\_color="dark" text\_align="left" overlay\_strength="0.3" shape\_divider\_position="bottom" bg\_image\_animation="none"][vc\_column column\_padding="no-extra-padding" column\_padding\_position="all" background\_color\_opacity="1" background\_hover\_color\_opacity="1" column\_link\_target="\_self" column\_shadow="none" column\_border\_radius="none" width="1/1" tablet\_width\_inherit="default" tablet\_text\_alignment="default" phone\_text\_alignment="default" overlay\_strength="0.3" column\_border\_width="none" column\_border\_style="solid" bg\_image\_animation="none"][/vc\_column][vc\_row]

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO