

SONDAS DE HIGROMETRÍA PARA SENSORES CLASE 310



La sonda de higrometría de Kimo es una sonda intercambiable que mide la temperatura y la humedad. Tiene un rango de medición de 5 a 95% de HR y de -40 a + 180 ° C para las sondas de acero inoxidable y de 5 a 95% de HR y de -20 a + 80 ° C para las sondas de policarbonato.



SKU: N / A | **Categorías:** [Humedad](#), [Sondas](#), [Temperatura](#) |

GALERÍA DE IMÁGENES



INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO