

SONDAS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN, 24 KHZ (1 PAR)



Sondas emisoras/receptoras, 24 kHz (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

SKU: HC-6390.4 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-6390.4

Sondas emisoras/receptoras, 24 kHz (1 par)

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO