

## SONDAS DE TRANSMISIÓN/RECEPCIÓN, 55KHZ (1 PAR)



Sondas de transmisión/recepción, 55 kHz (1 par) para utilizar con el comprobador de velocidad de impulsos ultrasónicos HC-6390.

**SKU:** HC-6390.3 | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

HC-6390.3

Sondas emisoras/receptoras, 55 kHz (1 par)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO