


## SONDAS DESMONTABLES ADICIONALES PARA EL GAUSSÍMETRO DC MODELO GM2

Red arrow (↑) is field direction for a positive (+) reading.



SKU: N / A | Categorías: [Ensayos no destructivos](#), [Gaussímetro](#), [Medición Eléctrica](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Sondas Disponibles: (\$333 c/u)

- Sonda Universal Estándar.
- Sonda Axial Estándar.
- Sonda Transversal Estándar.
- Sonda Universal de Alta Estabilidad.
- Sonda Axial de Alta Estabilidad.



COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO