

SOPORTE DE FILTRO MAGNÉTICO MF 3 / 3A



Los portafiltros magnéticos de la serie Rocker MF están diseñados con imanes de doble capa para garantizar un sellado hermético entre el embudo y la base de soporte. El diseño fácil de usar puede permitir la operación con una sola mano y evitar posibles torsiones y rasgaduras de la membrana.

SKU: N / A | **Categorías:** [Portafiltros](#), [Portafiltros - Sterlitech](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El diseño innovador de una conexión de manguera desmontable a la base de soporte puede permitir una conexión directa a la fuente de vacío y un uso flexible con varios tipos de frascos y botellas de vacío.

Construidos con material de polietersulfona (PES), los portafiltros de la serie MF pueden ser resistentes a una amplia gama de solventes, resistentes y autoclavables.

Especificación:

- Capacidad del embudo: 300 ml
- Área efectiva de filtración: 13.1 cm²
- Diámetro efectivo: 41 mm
- Tamaño del filtro: 47 mm
- Púa de la manguera: Ø4 ~ 8 mm
- Incremento de graduación: 50 ml
- Tamaño (Diámetro x H): Ø9x17cm / Ø9x10.4cm
- Tamaño del embalaje (LxWxH) : 19,5x10,2x10,2 cm
- Peso neto: 350 g / 300 g
- Peso bruto: 450 g / 400 g

Material:

- Cuerpo del embudo : Polietersulfona
- Base del embudo: polietersulfona
- Conexión de la manguera: polietersulfona
- Pantalla de soporte: Polietersulfona
- Junta de sellado: caucho de silicona
- Tapón de sellado: caucho de silicona
- Kit de tapa: construcción de PP (Polipropileno) con filtro de jeringa de PTFE

El soporte del filtro magnético MF es adaptable a tipos de:

- A. Matraz de succión con lengüeta
- B. matraz general
- C. botella de tejido

Beneficios:

- **Uno a más**
Compatible con varios tipos de botella, matraz de vacío con o sin brazo lateral para recoger el filtrado directamente
- **Fácil de usar:**
El fuerte sello magnético permite la operación con una sola mano, evita posibles torsiones y rasgaduras de la membrana. La guía de membrana en la base ayuda a colocar la membrana fácilmente
- **Seguridad:**
Construcción de PES (polietersulfona), resistente a una amplia gama de productos químicos y a altas temperaturas, resistente e irrompible
- **Reutilizable:**
Resiste numerosos ciclos de autoclave, ahorra dinero y consumo de energía.

Soporte de filtro magnético MF 3 / MF3a (300 ml)

- **200300-01** MF 3, soporte de filtro magnético de 300 ml con kit de tapa
- **200310-01** MF 3a, soporte de filtro magnético de 300 ml (vástago corto) con kit de tapa
- **200500-01** MF 5, soporte de filtro magnético de 500 ml con kit de tapa
- **200510-01** MF 5a, soporte de filtro magnético de 500 ml (vástago corto) con kit de tapa
- **200300-36** PP para soporte de filtro MF3, MF3a, MF5, MF5a
- **200300-37** Pantalla de soporte de membrana
- **194225-01** Filtro de jeringa
- **167110-16** # 8 tapón de silicona
- **167100-20** PALL 61631, discos de fibra de vidrio tipo A / E, 1 μm
- **167100-52** PALL 66278, filtro de disco de membrana métrica GN-6, 0,45 μm , rejilla (200 / PK)

Descargas:

[Descargar PDF](#)

Videos

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO