

## SOPORTE DE MONTAJE LSCT PARA PRUEBAS TRIAXIALES - HM-4193BR



### Soportes de montaje de transductores

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D4219, ASTM D7181, ASTM D2850, ASTM D2166, ASTM [D1883](#), ASTM D4767, ASTM D2435, ASTM [D4546](#), [ASTM D5333](#)

Estos soportes de transductores están diseñados para aplicaciones, máquinas y transductores específicos. Utilice el soporte correcto para su aplicación de prueba particular.

**SKU:** HM-5000BR-1-1-1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Soporte universal](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **HM-5000BR**

Soporte universal para potenciómetro lineal

### **HM-4178BRT**

LSCT CBR Soporte de montaje

**HM-2310BR** Soporte de transductor para usar con Humboldt HM-2315

### **HM-4193BR**

Soporte de montaje LSCT para pruebas triaxiales

### **HM-2305BRT**

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10

### **HM-2305BRT**

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10

## Código del Producto

HM-4193BR

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO