

## SOPORTE DE PLACA SCIOLOGEX® CON VARILLA DE SOPORTE Y ABRAZADERA



[vc\_row][vc\_column][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Aplicación / Especificación" tab\_id="1574425047596-2417e871-ed17"][vc\_column\_text]**Características de OS20-S / OS40-S:**

- Control de velocidad analógico con pantalla LED de velocidad en tiempo real

**Características de OS20-Pro / OS40-Pro:**

- Función anti-derrames: el control de la PC asegura una aceleración suave y evita derrames.

- Pantalla LCD en tiempo real: se muestran el valor establecido y el valor real.
- Conexión a PC a través del puerto RS232: permite el control por PC y la documentación de todos los valores de medición.

	<b>OS40-Pro</b>	<b>OS20-Pro</b>	<b>OS40-S</b>	<b>OS20-S</b>
<b>Cantidad máxima de agitación (litros)</b>	40 L	20 L	40 L	20 L
<b>Entrada de clasificación del motor</b>	120 W	60 W	120 W	60 W
<b>Salida de clasificación del motor</b>	100 W	60 W	120 W	50 W
<b>Rango de velocidad (RPM)</b>	50-2200	50-2200	50-2200	50-2200
<b>Precisión de visualización de velocidad</b>	±3%	±3%	-	-
<b>Resolución de pantalla de velocidad (RPM)</b>	1	1	1	1
<b>Par Máximo (Ncm)</b>	60	40	60	40
<b>Dimensiones (mm)</b>	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186	83 x 220 x 186
<b>Peso</b>	2.8 kg	2.6 kg	2.8 kg	2.6 kg
<b>Voltaje (V AC)</b>	100-240	100-240	100-240	100-240
<b>Poder</b>	130 W	70 W	130 W	70 W
<b>Clase de protección</b>	IP21	IP21	IP21	IP21
<b>Temperatura de trabajo (C)</b>	5-40	5-40	5-40	5-40

[/vc\_column\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Documentación / Medios"

tab\_id="1574425049081-725a4f9e-96c5"][vc\_wp\_text][Folleto de agitador aéreo Scilogex](#)

[/vc\_wp\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_tabs][vc\_column][vc\_row]

**SKU:** 18900131 | **Categorías:** [Agitadores de techo](#), [Aplicaciones Especiales](#), [Equipos de Laboratorio - Sterlitech](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

[vc\_row][vc\_column][vc\_column\_text]El soporte de placa Scilogex 18900131 reemplaza al soporte universal discontinuado 18900070 para su uso con sus líneas de agitadores aéreos OS20 y OS40; incluye barra de soporte y abrazadera.[/vc\_column\_text][/vc\_column][vc\_row]

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO