

SOPORTE DE TRANSDUCTOR PARA USAR CON HM-2315 -HM-2310BR



SKU: HM-2310BR | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#), [Transductores de tensión lineal](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte para conectar el transductor de tensión al aparato de cambio de volumen automático HM-2315

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO