

SOPORTE DE TRANSDUCTOR PARA USAR CON HUMBOLDT HM-2315 - HM-2310BR



Soportes de montaje de transductores

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D4219, ASTM D7181, ASTM D2850, ASTM D2166, ASTM [D1883](#), ASTM D4767, ASTM D2435, ASTM [D4546](#), [ASTM D5333](#)

Estos soportes de transductores están diseñados para aplicaciones, máquinas y transductores específicos. Utilice el soporte correcto para su aplicación de prueba particular.

SKU: HM-5000BR-1-1 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Soporte universal](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HM-5000BR

Soporte universal para potenciómetro lineal



HM-4178BRT

LSCT CBR Soporte de montaje



HM-2310BR Soporte de transductor para usar con Humboldt HM-2315



HM-4193BR

Soporte de montaje LSCT para pruebas triaxiales



HM-2305BRT

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10



HM-2305BRT

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10

Código del Producto

HM-2310BR

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO