

SOPORTE DEL TRANSDUCTOR DE DEFORMACIÓN -HM-4178BRT



SKU: HM-4178BRT | **Categorías:** [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Mecánica de suelos](#), [Software de adquisición de datos para mecánica de suelos](#), [Transductores de tensión lineal](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Soporte utilizado con pistón CBR en varios bastidores de carga con capacidad CBR para montar un transductor (LSCT). Se usa con el pistón de penetración H-4178 con perno

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO