







SOPORTE PARA POTENCIÓMETRO



SKU: N / A | Categorías: [Humboldt](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Opciones de productos

Imagen	Descripción
	HM-5000BR Soporte universal de potenciómetro lineal
	HM-4178BRT Soporte de montaje LSCT CBR
	HM-2310BR Soporte de transductor para usar con Humboldt HM-2315
	HM-4193BR Soporte de montaje LSCT para pruebas triaxiales
	HM-2305BRT Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10
	H-1327B Soporte LVDT

Soportes de montaje del transductor

Admite los siguientes estándares: [ASTM D4219](#), [ASTM D7181](#), [ASTM D2850](#), [ASTM D2166](#), [ASTM D1883](#), [ASTM D4767](#), [ASTM D2435](#), [ASTM D4546](#), [ASTM D5333](#)

Estos soportes para transductores están diseñados para aplicaciones, máquinas y transductores específicos. Utilice el soporte correcto para su aplicación de prueba en particular.

Estándares

- ASTM D4219
- ASTM D7181
- ASTM D2850
- ASTM D2166
- ASTM D1883
- ASTM D4767
- ASTM D2435
- ASTM D4546
- ASTM D5333

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO