

SOPORTE UNIVERSAL PARA POTENCIÓMETRO LINEAL - HM-5000BR



Soportes de montaje de transductores

Compatible con los siguientes estándares: ASTM D4219, ASTM D7181, ASTM D2850, ASTM D2166, ASTM [D1883](#), ASTM D4767, ASTM D2435, ASTM [D4546](#), ASTM [D5333](#)

Estos soportes de transductores están diseñados para aplicaciones, máquinas y transductores específicos. Utilice el soporte correcto para su aplicación de prueba particular.

SKU: HM-5000BR | **Categorías:** [Humboldt](#), [Soporte universal](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



HM-5000BR

Soporte universal para potenciómetro lineal

HM-4178BRT

LSCT CBR Soporte de montaje

HM-2310BR Soporte de

transductor para usar con Humboldt HM-2315

HM-4193BR

Soporte de montaje LSCT para pruebas triaxiales

HM-2305BRT

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10

HM-2305BRT

Soporte de transductor de deformación para transductor HM-2305.10

Código del Producto

HM-5000BR

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO