










## SOPORTES DE SELLADO DE PRESIÓN MULTIMEDIA, PIEZAS



[vc\_row][vc\_column][vc\_column][vc\_row][vc\_row][vc\_column][vc\_separator color="peacoc" style="shadow" border\_width="5" el\_width="80" css\_animation="appear"][vc\_tta\_tabs][vc\_tta\_section title="Información Sobre Pedidos" tab\_id="1573386768946-07f913f7-b66d"][vc\_wp\_text]

Imagen	SKU	Nombre / Descripción	Tamaño (mm)
	302516	Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	293
	302515	Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	293
	301919	Pata, KST 142 (142 mm)	142
	301916	Arandela de sellado para KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	142
	301914	Tuerca tipo ala para KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	142
	301795	Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	90
	301720	Arandela de bloqueo (pata), KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	90
	300817	Adaptador de salida (NPTF a lengüeta de manguera), KST 90 (90 mm), 3/4 "NPTF - lengüeta de 3/8"	90
	300813	Adaptador de entrada Manguera de 3/4 "-3/8"	90

[vc\_wp\_text][vc\_tta\_section][vc\_tta\_section title="Aplicaciones" tab\_id="1565130715088-2fd269c1-9263"][vc\_column\_text]

### Piezas de repuesto

#### Ensamblaje de entrada

	KS 90 UH	KS 142 UH	KS 293 UH
<b>1</b> Adaptador de entrada	300813		302513

<b>2</b>	Válvula de alivio de ventilación	301825		
<b>3</b>	Placa de entrada	301799	301999	302599

#### Cuerpo del soporte y sistema de soporte del filtro

		<b>KS 90 UH</b>	<b>KS 142 UH</b>	<b>KS 293 UH</b>
	Deflector de flujo	301708		
<b>5</b>	Junta tórica (silicona)	301795	301995	303704
<b>6</b>	Pantalla de soporte (recubierto de PTFE SS)	301794	301994	302594
<b>7</b>	Soporte de drenaje (316 SS)	301702	301902	302502
<b>8</b>	Placa de salida	301791	301991	302591

#### Sellado y conjuntos de soporte

		<b>KS 90 UH</b>	<b>KS 142 UH</b>	<b>KS 293 UH</b>
<b>9</b>	Perno de la pierna	301798		-
<b>10</b>	Arandela de bloqueo (pata)	301720		-
<b>11</b>	Pierna	301709	301919	302597
<b>12</b>	Sellado de tuerca de mariposa	301723	301914	302515
<b>13</b>	Arandela de sellado	301716	301916	302516
<b>14</b>	Perno de ala de sellado	-	301695	302595
<b>15</b>	Adaptador de salida	300817		302517

[/vc\_column\_text][/vc\_tta\_section][/vc\_tta\_tabs][/vc\_column][/vc\_row]

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Piezas: soportes de presión](#), [Portafiltros de presión](#), [Productos Sterlitech](#) |

## VARIACIONES










Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
	300813	Adaptador de entrada Manguera de 3/4 "-3/8"	300813
		Adaptador de salida (NPTF a lengüeta de manguera), KST 90 (90 mm), 3/4 "NPTF - lengüeta de 3/8"	300817
		Arandela de bloqueo (pata), KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	301720
	301795	Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	301795
		Tuerca tipo ala para KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	301914

Imagen	SKU	Descripción	SKU / Modelo
		Arandela de sellado para KST 90 (90 mm), KST 142 (142 mm)	301916
	301919	Pata, KST 142 (142 mm)	301919
	302515	302515 Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	302515
	302516	302516 Soportes de sellado de presión multimedia, piezas	302516

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Sterlitech vende una variedad de piezas imprescindibles para portafiltros multimedia. Las opciones incluyen: adaptadores de entrada, válvulas de alivio de ventilación, patas, arandelas de seguridad, juntas tóricas, arandelas de sellado y adaptadores de salida.

Visite la pestaña "Aplicaciones" a continuación para obtener más información sobre las diferentes piezas y suministros de filtración a presión que vendemos para nuestros soportes de filtro de sellado a presión multimedia.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO