

## SPECTRAL MM 102



- Fresadora automática de superficie fina para la preparación de muestras de metales no ferrosos para análisis OES y XRF, diseño compacto de sobremesa, unidad de control PLC Siemens, Programable con control de pantalla táctil HMI de color de 7 ", carcasa cerrada, seguridad máxima provista de interruptor de enclavamiento, gran espacio de trabajo con iluminación LED, contenedor de virutas, acceso extraordinario para un fácil manejo con puerta corredera, para muestras de hasta 70 mm de diámetro alimentación automática de muestras con control de velocidad fino ajustable, extracción controlada de material de la muestra con precisión de 0,01 mm, motor de corte 3 kW, con sistema de frenado electrónico y protección contra sobrecargas, con motor de rotación variable 500-4000 rpm para obtener superficies óptimas para diferentes materiales, listo para operar.
- Sin cabezal de fresado.
- Sin dispositivos de sujeción.
- Sin sistema de enfriamiento.
- 400 V, trifásico, 50 Hz.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Preparación De Muestras Para Espectroscopia](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Especificaciones Técnicas

N ° De Pedido	81 04
N ° De Modelo	SPECTRAL MM 102
Movimiento del cabezal de fresado	Auto
Eje Y de alimentación de mesa	Auto
Controlador de pantalla táctil HMI, (pulgadas)	7"
Capacidad de diámetro de fresado, (mm)	Ø60
Tamaño máximo de muestra, altura (mm)	60 mm
Recorrido del eje Y, (mm)	210 mm
Recorrido del eje Z, (mm)	60 mm
Potencia de fresado kW (S1)	3
Velocidad del cabezal de fresado, (rpm)	500 - 4000
Velocidad de avance de la mesa, (mm / s)	500μ-30000μ
Dimensiones, WxDxH (cm)	94x83x97
Dimensiones, WxDxH (con armario, cm)	94X83x175
Peso (kg)	300
Peso, (kg) (con armario)	385
Profundidad máxima de fresado (mm)	3 (para no ferrosos)
Alimentación axial (mm)	Auto

### Kit de repuestos para SPECTRAL MM 102

GR 1928      Juego recomendado de repuestos, SPC MM 102

## Consumibles

### Puntas de fresado para SPECTRAL MM 102

TIPO	80-204	Puntas de fresado para materiales no ferrosos (1 juego = 10 piezas)
TIPO	80-205	Puntas de fresado para hierros fundidos (1 juego = 10 piezas)
TIPO	80-206	Puntas de fresado para aceros semiduros y duros (1 juego = 10 piezas)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO