

## SRM 114Q - CEMENTO PORTLAND DE FINURA ESTÁNDAR— H-3817



**SKU:** H-3817 | **Categorías:** [Repuestos y accesorios](#) |

COTECNO

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Este material de referencia estándar (SRM) se utiliza en la calibración de equipos de ensayo de finura de acuerdo con los métodos estándar ASTM.

La unidad SRM consta de un frasco de vidrio con tapas de plástico que contienen cemento en polvo (cada frasco está contenida en una bolsa de aluminio sellada).

Cada frasco contiene aproximadamente 5 g de cemento.

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO