

## STUDSENSOR™ 40



**StudSensor™ 40** localiza rápida y fácilmente los bordes de vigas y postes de madera y de metal detrás de las paredes, pisos y techos. El Sistema de Señalización SpotLite® patentado proyecta un haz de luz en la pared para identificar el objetivo y la Detección Cerveza Advertencia indica la presencia de voltaje AC vivo. Su carcasa resistente y ergonómica resiste el uso diario en el lugar de trabajo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordos](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de StudScan localiza los bordes de vigas de madera o de metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® duplica la profundidad de escaneo hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Los LED rojos se encienden al aproximarse al borde de la viga
- El Sistema patentado de Señalización SpotLite®, la alerta de audio y una luz verde LED emiten señales cuando se localiza el borde de la viga
- Detección WireWarning® indica la presencia de cableado eléctrico (AC), sin blindaje de hasta 51 mm (2 pulg.) de profundidad
- En caso de que el escaneo comience sobre una viga, el indicador patentado "OTS (sobre la viga)" indica al usuario que inicie la exploración en una nueva zona de la pared
- La luz verde "READY" indica cuando la herramienta está calibrada y lista para su uso

## RECURSOS

- [Instrucciones SS 40](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO