


## STUDSENSOR™ E40



El **StudSensor™ e40** localiza rápida y fácilmente los bordes de vigas y viguetas de madera o metal, detrás de las paredes, pisos, y techos. Cuenta con una nueva interfaz fácil de usar y el puntero SpotLite® mejorado. La sujeción patenta y forma contorneada proporciona una forma fácil segura para sujetar con cualquier mano o ángulo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordes](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de Escaneo de pernos de pernoslocaliza bordes de vigas de madera o metal hasta 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de Análisis en profundidad, duplica la profundidad de detección hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- La luz "Ready" indica que la calibración ha finalizado correctamente
- Detección de Advertencia de cable, indica la presencia de cables eléctricos con corriente sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) profundidad
- Las flechas rojas se encienden secuencialmente cuando el detector de vigas se acerca al objetivo
- La luz "Edge" indica cuando la herramienta está sobre un borde de una viga
- El sistema de puntero Spotlite® proyecta una flecha de luz en la pared para marcar claramente el objetivo
- Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado de Zircon OTS (sobre la viga), alerta al usuario que necesita empezar de nuevo en otro sitio

## RECURSOS

- [Ficha técnica SS e40](#)

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO