


## STUDSENSOR™ E50



El **StudSensor™ e50** localiza rápida y fácilmente los bordes de vigas y viguetas de madera o metal, detrás de las paredes, pisos, y techos. Su pantalla fácil de leer indica los bordes de vigas, el sistema patentado del puntero Spotlite™ emite un rayo de luz en la pared identificando el borde, la detección de Wirewarning® identifica la presencia de cableado eléctrico activo. La sujeción patenta y forma contorneada proporciona una forma fácil segura para sujetar con cualquier mano o ángulo.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Buscadores de Bordes](#) |

## GALERÍA DE IMÁGENES



## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

- Modo de StudScan localiza bordes de vigas de madera o metal has 3/4 pulg. (19 mm) de profundidad
- Modo de DeepScan® duplica la profundidad de detección hasta 1 1/2 pulg. (38 mm) de profundidad
- Pantalla LCD de fácil lectura indica cuando se acerca a un borde
- El sistema de puntero Spotlite® proyecta una flecha de luz en la pared para marcar claramente el objetivo
- Detección de Cerveza Advertencia® indica la presencia de cables eléctricos con corriente sin blindaje de hasta 2 pulg. (51 mm) profundidad
- Si escaneo empieza sobre una viga, el indicador patentado OTS (sobre la viga), alerta al usuario que necesita empezar - de nuevo en otro sitio
- Tecnología TruCal® patentada confirma que la unidad esta lista y calibrada

## RECURSOS

- [Ficha técnica SS e50](#)
- [Instrucciones SS e50](#)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO