

TALADRO DE MUESTREO DE SUELO, TIPO ESPIRAL -H-4250



SKU: H-4250 | **Categorías:** [barrenos y juegos de barrenos](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Suelos para trabajo en terreno](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para usar en muestreo de suelos, la barrena tiene una barrena de espiral de 1.5 "de diámetro x 4" de largo (38 mm x 102 mm). Tiene marcas de graduación cada 6 "(152 mm). La longitud total es de 36" (914 mm), incluido el mango. El mango roscado permite la conexión de la extensión H-4251 para el muestreo más allá de 36 "de profundidad.

La barrena de muestreo de suelo, tipo espiral, admite los siguientes estándares: ASTM D420, [ASTM D1452](#), AASHTO T86, AASHTO T202



[H-4251](#)

Extensión de taladro tipo espiral, 36 "(914 mm)

Normas

ASTM D420

[ASTM D1452](#)

AASHTO T86

AASHTO T202

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO