

TALADRO DE RESCATE CON MOTOR DE GASOLINA 31CC



Perforadora de núcleo a gas de penetración rápida, portátil y fácil de operar para ayudar a encontrar víctimas que de otro modo serían inaccesibles

SKU: K-525-G25 | **Categorías:** [Testiguera a gasolina](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Encuentre víctimas rápidamente

- Potente motor de gas de 4 ciclos y 31 cc
- RPM óptimas para una penetración rápida
- Utiliza brocas de la marca Lightning, las brocas de perforación de núcleo penetrantes, son más rápidas
- Configuración rápida y sencilla

En promedio, el K-525 equipado con Brocas Lightning puede perforar un orificio de 3 " de diámetro en una losa de concreto de 6 " en 3 minutos *.

Sistema verdaderamente portátil

- Taladro manual a gasolina: no se necesitan cables ni fuente de alimentación externa
- Ligero: solo 25 libras
- Estuche protector disponible con ruedas y manija
- Simplemente agregue gas y agua y comience a perforar

Perfora prácticamente en cualquier lugar

- Perforación horizontal, vertical o invertida
- Perfora casi cualquier material: concreto, concreto pretensado, concreto reforzado, cerámica, materiales superduros, asfalto, macadán y más
- Sistema de perforación autónomo completo, no se necesitan accesorios ni accesorios adicionales

Fácil de operar

- Operación de un solo hombre
- Arranque fácil
- Asas ergonómicas para mayor comodidad

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO