


## TAMICES OSCILANTES PARA ENSAYOS EN TERRENO -H-4391



**SKU:** H-4391 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tamices tipo roca](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el análisis de tamices de agregados gruesos y otros materiales. Consiste en un marco cuadrado de 12 "(305 mm) con asas montadas en una caja colectora con balancines. Incluye 3" (76.1 mm), 2" (50.8 mm), 1.5" (38.1 mm), 1" (25.4 mm), .75" (19.0 mm), .5" (12.7 mm), .375" (9.51 mm) y No. 4 placas de malla metálica ASTM con aberturas cuadradas.

Las placas de malla más finas que la malla n. ° 20 no se recomiendan para esta unidad. Las pantallas se mantienen en su lugar con dos dispositivos de bloqueo en lados opuestos. Todas las pantallas se pueden sujetar al marco para su transporte o almacenamiento. DO 15.25 x 12.25 "x 10" (387 x 311 x 354 mm).

- [Accesorios](#)

|                          |             |                                   |
|--------------------------|-------------|-----------------------------------|
| <input type="checkbox"/> | H-4391.004  | Malla de alambre No. 4 (100m)     |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.008  | Malla de alambre No. 8 (90mm)     |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.010  | Malla de alambre No. 10 (75mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.012  | Malla de alambre No.12 (63mm)     |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.020  | Malla de alambre No.20 (50mm)     |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.250  | Malla de alambre 0.25" (37.5mm)   |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.312  | Malla de alambre 0.2625" (31.5mm) |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.375  | Malla de alambre 0.375" (25.0mm)  |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.438  | Malla de alambre 0.4875" (22.4mm) |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.500  | Malla de alambre 0.5" (19.0mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.625  | Malla de alambre 0.625" (16.0mm)  |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.750  | Malla de alambre 0.750" (12.5mm)  |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.1000 | Malla de alambre 1" (9.5mm)       |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.1250 | Malla de alambre 1.25" (6.3mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.1500 | Malla de alambre 1.5" (5.60mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.2500 | Malla de alambre 2.5" (2.36mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.3500 | Malla de alambre 3.5" (2.00mm)    |
| <input type="checkbox"/> | H-4391.4000 | Malla de alambre 4" (1.70mm)      |

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO