


TAMICES OSCILANTES PARA ENSAYOS EN TERRENO -H-4391



SKU: H-4391 | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Humboldt](#), [Tamices tipo roca](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Para el análisis de tamices de agregados gruesos y otros materiales. Consiste en un marco cuadrado de 12 "(305 mm) con asas montadas en una caja colectora con balancines. Incluye 3" (76.1 mm), 2" (50.8 mm), 1.5" (38.1 mm), 1" (25.4 mm), .75" (19.0 mm), .5" (12.7 mm), .375" (9.51 mm) y No. 4 placas de malla metálica ASTM con aberturas cuadradas.

Las placas de malla más finas que la malla n. ° 20 no se recomiendan para esta unidad. Las pantallas se mantienen en su lugar con dos dispositivos de bloqueo en lados opuestos. Todas las pantallas se pueden sujetar al marco para su transporte o almacenamiento. DO 15.25 x 12.25 "x 10" (387 x 311 x 354 mm).

- [Accesorios](#)

<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.004	Malla de alambre No. 4 (100m)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.008	Malla de alambre No. 8 (90mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.010	Malla de alambre No. 10 (75mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.012	Malla de alambre No.12 (63mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.020	Malla de alambre No.20 (50mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.250	Malla de alambre 0.25" (37.5mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.312	Malla de alambre 0.2625" (31.5mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.375	Malla de alambre 0.375" (25.0mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.438	Malla de alambre 0.4875" (22.4mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.500	Malla de alambre 0.5" (19.0mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.625	Malla de alambre 0.625" (16.0mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.750	Malla de alambre 0.750" (12.5mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.1000	Malla de alambre 1" (9.5mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.1250	Malla de alambre 1.25" (6.3mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.1500	Malla de alambre 1.5" (5.60mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.2500	Malla de alambre 2.5" (2.36mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.3500	Malla de alambre 3.5" (2.00mm)
<input checked="" type="checkbox"/>	H-4391.4000	Malla de alambre 4" (1.70mm)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO