

TAMIZ DE 3" DE DIÁMETRO, NO 16" (1.18 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATÓN Y 1" DE PROFUNDIDAD



Tamiz 3 de diámetro No 16" (1.18 mm) de malla inoxidable con marco de latón y 1" de profundidad.

Los tamices de Humboldt son de la más alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcción duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben números de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados también están disponibles como opción.

También puede interesarte:

[Tamiz de 6" de diámetro, 450" de malla inoxidable con marco de latón y 1.5" de profundidad](#)

SKU: H-3913FS16 DUPLI | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto

H-3913FS16

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

grado de certificación

[No certificado](#)

COTECNO