

TAMIZ AGITADOR, TEMPORIZADOR DIGITAL



SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Tamizador](#) | **Etiquetas:** [ASTM C136](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

El agitador de tamiz digital permite al usuario establecer un tiempo de hasta 60 minutos con apagado automático. Cuenta con una interfaz digital fácil de usar con una precisión del 0,5%. El tamiz agitador HA-4425 se basa en el diseño económico y comprobado a tiempo, que ha proporcionado un servicio confiable durante muchos años. Este tamiz vibrador se puede utilizar con tamices de 3 ", 5" y 8 "y puede manejar hasta diez tamices de 8", doce tamices de 5 ", dieciséis tamices de altura completa de 3" o dieciocho tamices de media altura de 8 ".

La versión grande se puede usar con tamices de 8 ", 10" y 12 ". Puede manejar hasta 11 tamices de 8", siete tamices de 10 ", siete tamices de altura completa de 12", diecinueve tamices de media altura de 8 "o trece medios - altura de tamices de 12 ". Este agitador utiliza un motor de 1/4 HP con un temporizador de 60 minutos. La unidad debe estar atornillada al banco para una operación correcta. Dimensiones 15 "ancho x 15" ancho x 45 "alto (380 x 380 x 1143 mm).

El Tamiz agitador, temporizador digital admite las siguientes normas: [ASTM C136](#)

- [Normas](#)

[ASTM C136](#)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO