

TAMIZ DE 6" DE DIÁMETRO, 450" DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATÓN Y 1.5" DE PROFUNDIDAD



En COTECNO, tenemos amplio stock de tamices o mallas de acero inoxidable. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben números de serie individuales para su trazabilidad.

Los tamices certificados también están disponibles como opción.

Los tamices de Humboldt son de la más alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcción duradera.

Descripción del producto:

Tamiz de 6" de diámetro, 450" (0.032 mm) de malla inoxidable con marco de latón y 1.5" de profundidad

SKU: N / A | **Categorías:** [Agregados](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Código del Producto

H-3916CS.265

COTECNO

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO