

## TAMIZ DE 8" DE ACERO INOXIDABLE NO CERTIFIABLE ASTM E11- MARCO INOXIDABLE / MALLA INOXIDABLE ALTURA MEDIA (1 "- 25 MM)



Tamices de acero inoxidable no certificable de 8" marca COTEST, ampliamente utilizado para docencia.

El tamiz podría no cumplir la norma ASTM.

1" de altura.

Contamos con todos los tamaños de malla.

Altura Media (1 "- 25 mm)

Tamaño

4" (100 mm)

3.5" (90 mm)

3" (75 mm)

2.5" (63 mm)

2.12" (53 mm)

2" (50 mm)

1.75" (45 mm)

1.5" (37.5 mm)

1.25" (31.5 mm)

1.06" (26.5 mm)

1" (25.0 mm)

0.875" (22.4 mm)

0.75" (19.0 mm)

0.625" (16.0 mm)

0.530" (13.2 mm)

0.5" (12.5 mm)

7/16" (11.2 mm)

0.375" (9.5 mm)

5/16" (8.0 mm)

0.265" (6.7 mm)  
0.25" (6.3 mm)  
0.125" (3.17 mm)  
No. 3-1/2 (5.6 mm)  
No. 4 (4.75 mm)  
No. 5 (4.00 mm)  
No. 6 (3.35 mm)  
No. 7 (2.80 mm)  
No. 8 (2.36 mm)  
No. 10 (2.00 mm)  
No. 12 (1.70 mm)  
No. 14 (1.40 mm)  
No. 16 (1.18 mm)  
No. 18 (1.00 mm)  
No. 20 (850 $\mu$ )  
No. 25 (710 $\mu$ )  
No. 30 (600 $\mu$ )  
No. 35 (500 $\mu$ )  
No. 40 (425 $\mu$ )  
No. 45 (355 $\mu$ )  
No. 50 (300 $\mu$ )  
No. 60 (250 $\mu$ )  
No. 70 (212 $\mu$ )  
No. 80 (180 $\mu$ )  
No. 100 (150 $\mu$ )  
No. 120 (125 $\mu$ )  
No. 140 (106 $\mu$ )  
No. 170 (90 $\mu$ )  
No. 200 (75 $\mu$ )  
No. 230 (63 $\mu$ )  
No. 270 (53 $\mu$ )  
No. 325 (45 $\mu$ )  
No. 400 (38 $\mu$ )  
No. 450 (32 $\mu$ )  
No. 500 (25 $\mu$ )  
No. 635 (20 $\mu$ )

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#), [Ensayos ASTM/NCH](#), [Tamices ASTM](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-55-1-1 No. 635 (20µ)		No. 635 (20µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-54-1-1 No. 500 (25µ)		No. 500 (25µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-53-1-1 No. 450 (32µ)		No. 450 (32µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-52-1-1 No. 400 (38µ)		No. 400 (38µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-51-1-1 No. 325 (45µ)		No. 325 (45µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-50-1-1 No. 270 (53µ)		No. 270 (53µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-49-1-1 No. 230 (63µ)		No. 230 (63µ)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-32-1-1 No. 16 (1.18 mm)	No. 16 (1.18 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-33-1-1 No. 18 (1.00 mm)	No. 18 (1.00 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-34-1-1 No. 20 (850 $\mu$ )	No. 20 (850 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-35-1-1 No. 25 (710 $\mu$ )	No. 25 (710 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-36-1-1 No. 30 (600 $\mu$ )	No. 30 (600 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-37-1-1 No. 35 (500 $\mu$ )	No. 35 (500 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-38-1-1 No. 40 (425 $\mu$ )	No. 40 (425 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-39-1-1 No. 45 (355 $\mu$ )	No. 45 (355 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-40-1-1 No. 50 (300 $\mu$ )	No. 50 (300 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-41-1-1 No. 60 (250 $\mu$ )	No. 60 (250 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-42-1-1 No. 70 (212 $\mu$ )	No. 70 (212 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-43-1-1 No. 80 (180 $\mu$ )	No. 80 (180 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-44-1-1 No. 100 (150 $\mu$ )	No. 100 (150 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-45-1-1 No. 120 (125 $\mu$ )	No. 120 (125 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	










Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-46-1-1 No. 140 (106 $\mu$ )		No. 140 (106 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-47-1-1 No. 170 (90 $\mu$ )		No. 170 (90 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-48-1-1 No. 200 (75 $\mu$ )		No. 200 (75 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-15-1-1	Tamaño: 0.530" (13.2 mm)	0.530" (13.2 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-16-1-1	Tamaño: 0.5" (12.5 mm)	0.5" (12.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-17-1-1	Tamaño: 7/16" (11.2 mm)	7/16" (11.2 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-18-1-1	Tamaño: 0.375" (9.5 mm)	0.375" (9.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-19-1-1	Tamaño: 5/16" (8.0 mm)	5/16" (8.0 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-20-1-1	Tamaño: 0.265" (6.7 mm)	0.265" (6.7 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-21-1-1	Tamaño: 0.25" (6.3 mm)	0.25" (6.3 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-22-1-1	Tamaño: 0.125" (3.17 mm)	0.125" (3.17 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-23-1-1	No. 3-1/2 (5.6 mm)	No. 3-1/2 (5.6 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-24-1-1	No. 4 (4.75 mm)	No. 4 (4.75 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-25-1-1	No. 5 (4.00 mm)	No. 5 (4.00 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-26-1-1 No. 6 (3.35 mm)	No. 6 (3.35 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-27-1-1 No. 7 (2.80 mm)	No. 7 (2.80 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-28-1-1 No. 8 (2.36 mm)	No. 8 (2.36 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-29-1-1 No. 10 (2.00 mm)	No. 10 (2.00 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-30-1-1 No. 12 (1.70 mm)	No. 12 (1.70 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-31-1-1 No. 14 (1.40 mm)	No. 14 (1.40 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-01-1-1 Tamaño: 4" (100 mm)	4" (100 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	










Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-02-1-1	Tamaño: 3.5" (90 mm)	3.5" (90 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-03-1-1	Tamaño: 3" (75 mm)	3" (75 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-04-1-1	Tamaño: 2.5" (63 mm)	2.5" (63 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-05-1-1	Tamaño: 2.12" (53 mm)	2.12" (53 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-06-1-1	Tamaño: 2" (50 mm)	2" (50 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-07-1-1	Tamaño: 1.75" (45 mm)	1.75" (45 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-08-1-1	Tamaño: 1.5" (37.5 mm)	1.5" (37.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-09-1-1	Tamaño: 1.25" (31.5 mm)	1.25" (31.5 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-10-1-1	Tamaño: 1.06" (26.5 mm)	1.06" (26.5 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-11-1-1	Tamaño: 1" (25.0 mm)	1" (25.0 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-12-1-1	Tamaño: 0.875" (22.4 mm)	0.875" (22.4 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-13-1-1	Tamaño: 0.75" (19.0 mm)	0.75" (19.0 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-14-1-1	Tamaño: 0.625" (16.0 mm)	0.625" (16.0 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO