

**TAMIZ DE 8" DE ACERO INOXIDABLE CON CERTIFICADO ASTM E11 NACIONAL -  
MARCO INOXIDABLE / MALLA INOXIDABLE ALTURA COMPLETA (2 "- 50 MM)**



**SKU:** N / A | **Categorías:** [Agregados](#), [Tamices ASTM](#) |

## VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-49-2 No. 230 (63 $\mu$ )	No. 230 (63 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-50-2 No. 270 (53 $\mu$ )	No. 270 (53 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-51-2 No. 325 (45 $\mu$ )	No. 325 (45 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-52-2 No. 400 (38 $\mu$ )	No. 400 (38 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-53-2 No. 450 (32 $\mu$ )	No. 450 (32 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-54-2 No. 500 (25 $\mu$ )	No. 500 (25 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-55-2 No. 635 (20 $\mu$ )	No. 635 (20 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	








Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-32-2 No. 16 (1.18 mm)	No. 16 (1.18 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-33-2 No. 18 (1.00 mm)	No. 18 (1.00 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-34-2 No. 20 (850 $\mu$ )	No. 20 (850 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-35-2 No. 25 (710 $\mu$ )	No. 25 (710 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-36-2 No. 30 (600 $\mu$ )	No. 30 (600 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-37-2 No. 35 (500 $\mu$ )	No. 35 (500 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-38-2 No. 40 (425 $\mu$ )	No. 40 (425 $\mu$ )	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	





Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-39-2 No. 45 (355μ)	No. 45 (355μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-40-2 No. 50 (300μ)	No. 50 (300μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-41-2 No. 60 (250μ)	No. 60 (250μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-42-2 No. 70 (212μ)	No. 70 (212μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-43-2 No. 80 (180μ)	No. 80 (180μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-44-2 No. 100 (150μ)	No. 100 (150μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-45-2 No. 120 (125μ)	No. 120 (125μ)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	








Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-46-2	No. 140 (106 $\mu$ )	No. 140 (106 $\mu$ )	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-47-2	No. 170 (90 $\mu$ )	No. 170 (90 $\mu$ )	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-48-2	No. 200 (75 $\mu$ )	No. 200 (75 $\mu$ )	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-15-2	Tamaño: 0.530" (13.2 mm)	0.530" (13.2 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-16-2	Tamaño: 0.5" (12.5 mm)	0.5" (12.5 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-17-2	Tamaño: 7/16" (11.2 mm)	7/16" (11.2 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-18-2	Tamaño: 0.375" (9.5 mm)	0.375" (9.5 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)




Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-19-2	Tamaño: 5/16" (8.0 mm)	5/16" (8.0 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-20-2	Tamaño: 0.265" (6.7 mm)	0.265" (6.7 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-21-2	Tamaño: 0.25" (6.3 mm)	0.25" (6.3 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-22-2	Tamaño: 0.125" (3.17 mm)	0.125" (3.17 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-23-2	No. 3-1/2 (5.6 mm)	No. 3-1/2 (5.6 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-24-2	No. 4 (4.75 mm)	No. 4 (4.75 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-25-2	No. 5 (4.00 mm)	No. 5 (4.00 mm)	Any Diametro del tamiz (pulgadas)







Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-26-2 No. 6 (3.35 mm)	No. 6 (3.35 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-27-2 No. 7 (2.80 mm)	No. 7 (2.80 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-28-2 No. 8 (2.36 mm)	No. 8 (2.36 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-29-2 No. 10 (2.00 mm)	No. 10 (2.00 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-30-2 No. 12 (1.70 mm)	No. 12 (1.70 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-31-2 No. 14 (1.40 mm)	No. 14 (1.40 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	
	BellAC-01-2 Tamaño: 4" (100 mm)	4" (100 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)	











Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-02-2	Tamaño: 3.5" (90 mm)	3.5" (90 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-03-2	Tamaño: 3" (75 mm)	3" (75 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-04-2	Tamaño: 2.5" (63 mm)	2.5" (63 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-05-2	Tamaño: 2.12" (53 mm)	2.12" (53 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-06-2	Tamaño: 2" (50 mm)	2" (50 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-07-2	Tamaño: 1.75" (45 mm)	1.75" (45 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-08-2	Tamaño: 1.5" (37.5 mm)	1.5" (37.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)



Imagen	SKU	Descripción	Tamaño	Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-09-2	Tamaño: 1.25" (31.5 mm)	1.25" (31.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-10-2	Tamaño: 1.06" (26.5 mm)	1.06" (26.5 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-11-2	Tamaño: 1" (25.0 mm)	1" (25.0 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-12-2	Tamaño: 0.875" (22.4 mm)	0.875" (22.4 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-13-2	Tamaño: 0.75" (19.0 mm)	0.75" (19.0 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)
	BellAC-14-2	Tamaño: 0.625" (16.0 mm)	0.625" (16.0 mm)	Any Diámetro del tamiz (pulgadas)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Tamices de acero inoxidable certificado de 8" marca COTEST, version de certificado de conformidad a la norma ASTM E-11 nacional.

2" de altura.

Contamos con todos los tamaños de malla.

Altura completa (2 "- 50 mm)

Tamaño

4" (100 mm)

3.5" (90 mm)

3" (75 mm)

2.5" (63 mm)

2.12" (53 mm)

2" (50 mm)

1.75" (45 mm)

1.5" (37.5 mm)

1.25" (31.5 mm)

1.06" (26.5 mm)

1" (25.0 mm)

0.875" (22.4 mm)

0.75" (19.0 mm)

0.625" (16.0 mm)

0.530" (13.2 mm)

0.5" (12.5 mm)

7/16" (11.2 mm)

0.375" (9.5 mm)

5/16" (8.0 mm)

0.265" (6.7 mm)

0.25" (6.3 mm)

0.125" (3.17 mm)

No. 3-1/2 (5.6 mm)

No. 4 (4.75 mm)

No. 5 (4.00 mm)

No. 6 (3.35 mm)

No. 7 (2.80 mm)

No. 8 (2.36 mm)

No. 10 (2.00 mm)

No. 12 (1.70 mm)

No. 14 (1.40 mm)

No. 16 (1.18 mm)

No. 18 (1.00 mm)

No. 20 (850 $\mu$ )

No. 25 (710 $\mu$ )  
No. 30 (600 $\mu$ )  
No. 35 (500 $\mu$ )  
No. 40 (425 $\mu$ )  
No. 45 (355 $\mu$ )  
No. 50 (300 $\mu$ )  
No. 60 (250 $\mu$ )  
No. 70 (212 $\mu$ )  
No. 80 (180 $\mu$ )  
No. 100 (150 $\mu$ )  
No. 120 (125 $\mu$ )  
No. 140 (106 $\mu$ )  
No. 170 (90 $\mu$ )  
No. 200 (75 $\mu$ )  
No. 230 (63 $\mu$ )  
No. 270 (53 $\mu$ )  
No. 325 (45 $\mu$ )  
No. 400 (38 $\mu$ )  
No. 450 (32 $\mu$ )  
No. 500 (25 $\mu$ )  
No. 635 (20 $\mu$ )

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO