

## TAMIZ DE DESCAMACIÓN



### Características generales

- Se utiliza para determinar si el agregado es escamoso; es decir, si el espesor es inferior a 0,6 del tamaño nominal.
- Cada tamiz está fabricado con láminas de acero de gran espesor en las dimensiones especificadas en las normas y recubierto con pintura electrostática.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) | **Etiquetas:** [BS 812](#)

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

### Normas

- BS 812

### Especificaciones Técnicas

Modelo	Código de producto	Nombre del producto	Tamaño de la ranura (mm)	Dimensiones (cm)	Peso (kg)
BellTamDes-16	B-01-03-01-030101	Tamiz de descamación	4,9 x 30	30x22x8	1.6
BellTamDes-17	B-01-03-01-030201	Tamiz de descamación	7,2 x 40	32x24x8	1.7
BellTamDes-18	B-01-03-01-030301	Tamiz de descamación	10,2 x 50	34x26x8	1.8
BellTamDes-02	B-01-03-01-030401	Tamiz de descamación	14,4 x 60	36x26x8	2
BellTamDes-22	B-01-03-01-030501	Tamiz de descamación	19,7 x 80	39x28x8	2.2
BellTamDes-27	B-01-03-01-030601	Tamiz de descamación	26,3 x 90	42x30x8	2.7
BellTamDes-30	B-01-03-01-030701	Tamiz de descamación	33,9 x 100	47x32x8	3.0
BellTamDes-15	B-01-03-01-030801	Juego de tamices de descamación	Juego completo	47x32x56	15

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO