

**TAMIZ DE DESCAMACIÓN: ANCHO: 4,9 MM; LONGITUD: 30 MM; PASO: 10 MM;
RETENIDO: 6,3 MM - H-4392.4.9**



Juego de tamices de descamación

Compatible con los siguientes estándares: BS 812

Juego completo de tamices de descamación. Estos tamices se utilizan para determinar si el agregado es escamoso. El agregado se considera escamoso si su espesor es inferior a 0,6 del tamaño nominal. El juego se compone de estos tamices:

H-4392.4.9 H-4392.7.2 H-4392.10.2 H-4392.14.4 H-4392.19.7 H-4392.26.3

SKU: H-4392.4.9 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Tamiz / pantalla de laboratorio](#) |

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



H-4392

Juego de tamices de descamación



H-4392.10.2

Tamiz de descamación: Ancho: 10,2 mm; Longitud: 50 mm; Paso: 20 mm; Retenido: 14 mm



H-4392.14.4

Tamiz de descamación Ancho: 14,4 mm; Longitud: 60 mm; Paso: 28 mm; Retenido: 20 mm



H-4392.19.7

Tamiz de descamación Ancho: 19,7 mm; Longitud: 80 mm; Paso: 37,5 mm; Retenido: 28 mm



H-4392.4.9

Tamiz de descamación: Ancho: 4,9 mm; Longitud: 30 mm; Paso: 10 mm; Retenido: 6,3 mm



H-4392.7.2

Tamiz de descamación Ancho: 7,2 mm; Longitud: 40 mm; Paso: 14 mm; Retenido: 10 mm



H-4392.26.3

Tamiz de descamación: Ancho: 26,3 mm; Longitud: 90 mm; Paso: 50 mm; Retenido: 37,5 mm



H-4392.33.9

Tamiz de descamación: Ancho: 33,9 mm; Longitud: 100 mm; Paso: 63 mm; Retenido: 50 mm

Código del Producto

H-4392.4.9

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO