

**TAMIZ DE DESCAMACIÓN ANCHO: 7,2 MM; LONGITUD: 40 MM; PASO: 14 MM;  
RETENIDO: 10 MM - H-4392.7.2**



### **Juego de tamices de descamación**

**Compatible con los siguientes estándares: BS 812**

Juego completo de tamices de descamación. Estos tamices se utilizan para determinar si el agregado es escamoso. El agregado se considera escamoso si su espesor es inferior a 0,6 del tamaño nominal. El juego se compone de estos tamices:

H-4392.4.9 H-4392.7.2 H-4392.10.2 H-4392.14.4 H-4392.19.7 H-4392.26.3

**SKU:** H-4392.7.2 | **Categorías:** [Humboldt](#), [Tamiz / pantalla de laboratorio](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO



### **H-4392**

Juego de tamices de descamación



### **H-4392.10.2**

Tamiz de descamación: Ancho: 10,2 mm; Longitud: 50 mm; Paso: 20 mm; Retenido: 14 mm



### **H-4392.14.4**

Tamiz de descamación Ancho: 14,4 mm; Longitud: 60 mm; Paso: 28 mm; Retenido: 20 mm



### **H-4392.19.7**

Tamiz de descamación Ancho: 19,7 mm; Longitud: 80 mm; Paso: 37,5 mm; Retenido: 28 mm



### **H-4392.4.9**

Tamiz de descamación: Ancho: 4,9 mm; Longitud: 30 mm; Paso: 10 mm; Retenido: 6,3 mm



### **H-4392.7.2**

Tamiz de descamación Ancho: 7,2 mm; Longitud: 40 mm; Paso: 14 mm; Retenido: 10 mm



### **H-4392.26.3**

Tamiz de descamación: Ancho: 26,3 mm; Longitud: 90 mm; Paso: 50 mm; Retenido: 37,5 mm



### **H-4392.33.9**

Tamiz de descamación: Ancho: 33,9 mm; Longitud: 100 mm; Paso: 63 mm; Retenido: 50 mm

## Código del Producto

H-4392.7.2

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO