

TAMIZ DE LAVADO HÚMEDO



- Se utiliza para pruebas en húmedo de diversos materiales que permiten lavar los finos a través del tamiz sin perder nada de la muestra.
- El marco y la tela metálica tejida son de acero inoxidable.

SKU: N / A | **Categorías:** [Secado y calificación](#) |

VARIACIONES

Imagen	SKU	Descripción
	B-01-03-02-100101	Tamaño de apertura (mm): 6.3 mm N)
	B-01-03-02-100201	Tamaño de apertura (mm): 4.75 mm (No. 4)
	B-01-03-02-100301	Tamaño de apertura (mm): 2 mm (No. 10)
	B-01-03-02-100401	Tamaño de apertura (mm): 425 μ m (No. 40)
	B-01-03-02-100501	Tamaño de apertura (mm): 75 μ m (No. 200)

Imagen	SKU	Descripción
	B-01-03-02-100601	Tamaño de apertura (mm): 63 μ m (No. 230)
	B-01-03-02-100701	Tamaño de apertura (mm): 6.3 mm N)
	B-01-03-02-100801	Tamaño de apertura (mm): 4.75 mm (No. 4)
	B-01-03-02-100901	Tamaño de apertura (mm): 2 mm (No. 10)
	B-01-03-02-101001	Tamaño de apertura (mm): 425 μ m (No. 40)
	B-01-03-02-101101	Tamaño de apertura (mm): 75 μ m (No. 200)

Imagen

SKU

Descripción



B-01-03-02-101201 Tamaño de apertura (mm): 75 pm (No. 200)

COTECNO

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Especificaciones Técnicas

Modelo	Nombre del producto	Marco de 200 x 100 mm	Tamaño de apertura (mm)
BellTamLavHum-101	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100101	6.3 mm (¼)
BellTamLavHum-201	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100201	4.75 mm(No.4)
BellTamLavHum-301	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100301	2 mm (No.10)
BellTamLavHum-401	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100401	425 µm (No.40)
BellTamLavHum-501	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100501	75 µm (No. 200)
BellTamLavHum-601	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100601	63 µm (No. 230)

Modelo	Nombre del producto	Marco de 300 x 100 mm	Tamaño de apertura (mm)
BellTamLavHum701	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100701	6.3 mm (¼)
BellTamLavHum-801	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100801	4.75 mm(No.4)
BellTamLavHum-901	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-100901	2 mm (No.10)
BellTamLavHum-1001	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-101001	425 µm (No.40)
BellTamLavHum-1101	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-101101	75 µm (No. 200)
BellTamLavHum-1201	Tamiz de lavado húmedo	B-01-03-02-101201	63 µm (No. 230)

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO