

TAMIZ DE REJILLA



Se utiliza para determinar el índice de descamación de los áridos. Consta de marco pintado electrostáticamente y barras de acero inoxidable de 5 mm de diámetro

SKU: N / A | **Categorías:** [Hormigón](#) | **Etiquetas:** [EN 933-3](#)

DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Normas

- EN 933-3

Especificaciones Técnicas

| Modelo | Código de producto | Nombre del producto | Apertura (mm) | Dimensiones (cm) | Peso (kg) |
|-----------------|--------------------|---------------------------|----------------|------------------|-----------|
| BellTamRej-25 | B-01-03-01-020101 | Tamiz de rejilla | 2.5 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-315A | B-01-03-01-020201 | Tamiz de rejilla | 3.15 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-04 | B-01-03-01-020301 | Tamiz de rejilla | 4 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-05 | B-01-03-01-020401 | Tamiz de rejilla | 5 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-63 | B-01-03-01-020501 | Tamiz de rejilla | 6.3 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej08 | B-01-03-01-020601 | Tamiz de rejilla | 8 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-10 | B-01-03-01-020701 | Tamiz de rejilla | 10 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-125 | B-01-03-01-020801 | Tamiz de rejilla | 12.5 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-16 | B-01-03-01-020901 | Tamiz de rejilla | 16 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-20 | B-01-03-01-021001 | Tamiz de rejilla | 20 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-25 | B-01-03-01-021101 | Tamiz de rejilla | 25 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-315B | B-01-03-01-021201 | Tamiz de rejilla | 31.5 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-40 | B-01-03-01-021301 | Tamiz de rejilla | 40 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-50 | B-01-03-01-021401 | Tamiz de rejilla | 50 | 34x32x8 | 4 |
| BellTamRej-04 | B-01-03-01-021501 | Juego de tamiz de rejilla | Juego Completo | 34x32x8 | 52 |

INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO