

## TAMIZ ESTANDAR DE 12", DE DIÁMETRO, 850" (0.01 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATÓN Y 2" (50 MM) DE PROFUNDIDAD



Los tamices de Humboldt son de la más alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcción duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben números de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados también están disponibles como opción.

**SKU:** H-3922FS850 | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Código del Producto**

**H-3922FS850**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO