

## TAMIZ ESTANDAR DE 3" DE DIAMETRO, 30" (0.6 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATON Y 1" DE PROFUNDIDAD



Los tamices de Humboldt son de la mas alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcción duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben numeros de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados también están disponibles como opción.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Codigo del Producto**

**H-3913FS30**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

<b>Nombre del tamiz</b>	<a href="#">No. 30 (600μ)</a>
<b>Diametro del tamiz (pulgadas)</b>	<a href="#">3</a>
<b>grado de certificación</b>	<a href="#">No certificado</a>

COTECNO