

## TAMIZ ESTANDAR DE 3" DE DIAMETRO, 500" (0.025 MM) DE MALLA INOXIDABLE CON MARCO DE LATON Y 1" DE PROFUNDIDAD



Los tamices de Humboldt son de la mas alta calidad para asegurar un ajuste consistente, especificaciones precisas y una construcci?n duradera. Todos nuestros tamices cumplen con las normas ASTM E11 y AASHTO M92; y, reciben numeros de serie individuales para su trazabilidad. Los tamices certificados tambi?n estan disponibles como opcion.

**SKU:** N / A | **Categorías:** [Tamices ASTM](#) |

## DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

**Código del Producto**

**H-3913FS500**

COTECNO

## INFORMACIÓN ADICIONAL

COTECNO